

**Garant****Alezor din carbură HPC Gaură înfundată, TiAlN, Ø nominal DC: 12,01mm****Date comandă**

Numărul de comandă	164392 12,01
GTIN	4045197363725
Clasa articolului	10N

**Descriere****Execuție:**

**Model recomandat pentru mașinile cu comandă numerică** cucoadă cilindrică, adaptat pentru prindere standardizată în special în **mandrină reglabilă cu prindere hidraulică** sau mandrină **de mare precizie**. Pentru **concentricitate precisă** și **siguranța procesului**. Nu mai este necesară achiziționarea de suporturi speciale. Cu canale de răcire interioară pentru aplicații **HPC** pentru reducerea costurilor de fabricație.

**Toleranțele de fabricație ale alezoarelor:**

Cu valoare întreagă și  $\varnothing 0,5 = H7$  conform DIN 1420.

Dimensiuni 1/100  $\varnothing 3,97 - 12,03: +0,004/0$

Cu tăiș scurt și drept.

**Aplicație:**

Pentru **alezarea HPC/HSC a găurilor înfundate**.

**Notă:**

**ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAȚIE!**

**Produsul succesori recomandat este Cod 164425**

Utilizare la tipul de găurire: Pentru gaură înfundată

Toleranță  $\varnothing$  gaură: 0 / 0,004

Număr de dinți Z: 6

Toleranță  $\varnothing$  gaură: 0 / 0,004

Lungimea tăișului  $L_c$ : 20 mm

Lungime activă  $L_1$ : 71 mm

Lungimea totală L: 120 mm

Număr de dinți Z: 6

$\varnothing$  cozii  $D_s$ : 12 mm

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	71 mm
Avans $f$ pentru oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,7 mm/rot
Toleranța arborelui	h6
Ø nominal $D_c$	12,01 mm
Ø cozii $D_s$	12 mm
Lungimea totală $L$	120 mm
Lungimea tăișului $L_c$	20 mm
Număr de dinți $Z$	6
Ø recomandat pentru găurire în oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	11,8 mm
Toleranță Ø gaură	0 / 0,004
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	carbură
Standard	Normă de fabricație
Răcire interioară	da
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Strategie de aşchiere	HPC
Utilizare la tipul de găurire	Pentru gaură înfundată
Inel colorat	verde
Tip produs	Alezor

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	recomandat	150 m/min	P
Oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	120 m/min	P
Oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	recomandat	120 m/min	P
Fontă	recomandat	80 m/min	K
GGG	recomandat	60 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Umiditate minimă

recomandat