

Garant**Alezor de mașină din carbură H7, neacoperită, Ø nominal DC: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	164500 3
GTIN	4045197251954
Clasa articolului	110

Descriere**Execuție:**

Tăişuri lungi, spiră pe stânga.

Pas inegal (EU) începând de la Ref. 2.

Gaura este realizată perfect rotund și fără semne de vibrații. Cu vârf de centrare.

Aplicație:

Pe mașini stabile, cu funcționare fără bătaie. Durabilitate și precizie dimensională superioară celor obținute cu alezoare din HSS.

Materialul sculei:

Ref. 1 – 13 **Carbură monobloc**.

Ref. 14 – 16 echipat cu **plăcuțe de aşchiere din carbură**, în spatele lor fațete de ghidare dure din oțel nitrurat.

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	29 mm
Ø nominal D_c	3 mm
Avans f pentru oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/rot
Toleranța arborelui	h9
Ø cozii D_s	3 mm
Lungimea totală L	61 mm
Lungimea tăişului L_c	15 mm
Număr de dinți Z	6
Toleranță	H7

Adaos de alezat în Ø	0,1 - 0,2 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbura K10
Standard	DIN 8093
Răcire interioară	nu
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h6
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă
Inel colorat	fără
Tip produs	Alezor

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu	recomandat	35 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	30 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	20 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	13 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	10 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	10 m/min	M
CuZn	recomandat	20 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		