

**DCMT 070202, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Clasa articolului	22D

Descriere

DCMT 070202 HBT130 Categorie: HBT130

Sfărâmbător de așchii: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbura
Sfărâmbător de așchii	M
Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Categorie	HBT130
Aplicația principală	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire