


**CCMT 060202, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Clasa articolului	22D

Descriere

CCMT 060202 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmtător de aşchii: PF

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 330 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HBT020
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	TiCN
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmtător de aşchii	PF
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire