

**CCMT 060202, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Clasa articolului	22D

Descriere

CCMT 060202 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MF
Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Aplicația principală	MF
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Sfârâmător de așchii	MF
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire