

Garant

Teșitor din carbură 90°, neacoperită, Ø exterior Dc: 10,4 mm



Date comandă

Numărul de comandă	150384 10,4
GTIN	4045197086563
Clasa articolului	11M

Descriere

Execuție:

Construcție foarte stabilă, cu tășuri multiple, **geometrie specială** pentru **solicitări maxime**.

Pentru **teșire și debavurare fără vibrații**. Pentru **materiale greu de prelucrat**. Cap dincarbură și coadă brazată.

Recomandate în special pentru **fontă bainitică (ADI)**.

Notă:

La utilizare se vor asigura obligatoriu condițiile de stabilitate!

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 4

Număr de dinți Z: 4

cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la: 4 mm

Lungimea totală L: 46 mm

Ø cozii D_s: 8 mm

Avans f pentru GJS ADI > 800 N/mm²: 0,05 mm/rot

Descriere tehnică

Ø exterior	10,4 mm
Toleranța arborelui	h9
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	4 mm
Ø găurii prelabile	4 mm
Avans f pentru GJS ADI > 800 N/mm ²	0,05 mm/rot
Ø cozii D _s	8 mm

Lungimea totală L	46 mm
Număr de dinți Z	4
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	H
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	alb
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic