

Garant**Teșitor din carbură 90°, neacoperită, Ø exterior Dc: 16,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150382 16,5
GTIN	4045197086532
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Similar DIN 335-C. Toate teșitoarele cu 3 tășuri, detalonate radial. Pentru teșirea și debavurarea fără vibrații. Ø 6 și 8 din carbură, începând de la Ø 10 capul este dincarbură cu coadă brazată.

Descriere tehnică

Ø găurii prelabile	3,2 mm
Toleranța arborelui	h9
Avans f pentru INOX < 900 N/mm ²	0,14 mm/rot
Ø exterior	16,5 mm
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	3,2 mm
Pentru aplatizarea conică conform DIN 74 BF	M8
Ø cozii D _s	10 mm
Lungimea totală L	60 mm
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 335 C

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	albastru
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	75 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	65 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	18 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	16 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	25 m/min	K
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		