

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250000 16/12
GTIN	4062406733223
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 și cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Cod ISO Suport	PCLNR/L 1620F12
Arc	259046 4
Pârghie cu articulație	259015 15
Lungimea totală L	80 mm
Mărime coadă	16 mm
Portplăcuță	259031 5

Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 14
Serie	Master Eco
Lungime cap L ₁	30 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit