

Garant
Tarod de mașină HSS-E-PM, TiN, M: M4

Date comandă

Numărul de comandă	131935 M4
GTIN	4045197532312
Clasa articolului	11H

Descriere
Execuție:
Cu con de atac.

Se poate utiliza și pentru **materialele HARDOX (HARDOX ≤ 500)**.

Poate fi utilizat cu **emulsie** (conținut de grăsime minim 8 %).

Recomandare:

Pentru **materialele TOOLOX și HARDOX, vă recomandăm un Ø al găurii înainte de filetare mai mare cu 0,05 până la 0,3 mm** decât cel conform DIN (consultați tabelul).

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E PM

Standard: DIN 371

Clasa de toleranță: ISO 2X 6HX

Pas filet: 0,7 mm

Lungimea totală L: 63 mm

Ø cozii D_c: 4,5 mm

Pătrat coadă □: 3,4 mm

Ø găurii de centrare: 3,3 mm

Descriere tehnică

Ø Filet	4 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	3,3 mm
Pas filet	0,7 mm
Standard	DIN 371

Ø cozii D _s	4,5 mm
Lungimea totală L	63 mm
Pătrat coadă □	3,4 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Materialul sculei	HSS E PM
Adâncimea filetului	12 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M4
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	roșu
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	9 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	7 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	7 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	5 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	recomandat	3 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	9 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	recomandat	7 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	8 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		