

**Garant****GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250625 20/15
GTIN	4062406728984
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 17
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Cod ISO Suport	PDJNR/L 2020H15
Mărime coadă	20 mm
Portplăcuță	259031 45
Lungimea totală L	100 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Pârgă cu articulație	259015 17
Mărimea plăcuței	15 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm

Arc	259046 4
Serie	Master Eco
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit