

Garant**Tarod de mașină, neacoperită, M: M2,5****Date comandă**

Numărul de comandă	131950 M2,5
GTIN	4045197070869
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Model stabil.****Recomandare:**

Pentru **materialele TOOLOX și HARDOX**, vă recomandăm un **Ø al găurii înainte de filetare mai mare cu 0,05** până la **0,3 mm** decât cel conform DIN (consultați tabelul).

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	2,05 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	0,45 mm
Ø Filet	2,5 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	2,8 mm
Lungimea totală L	50 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	3,75 mm
Tip de filet	M

Dimensiunea filetelui	M2,5
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	roșu
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	6 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	3 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	4 m/min	H
TOOLOX 44	indicat în anumite condiții	3 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	indicat în anumite condiții	3 m/min	H
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		