

**Garant****GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Știft	259049 7
Serie	Master Eco
Portplăcuță	259033 6
Gheară de strângere	259038 18
Lungime cap L <sub>1</sub>	35 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Șurub pentru gheara de strângere	259021 6
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Mărime coadă	20 mm

Mărimea plăcuței	8 mm
Cod ISO Suport	MWLNR/L 2020X08
Lungimea totală L	95 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit