

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251923 25/08
GTIN	4062406734695
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Gheară de strângere	259038 18
Lungime cap L ₁	35 mm
Șurub pentru gheara de strângere	259021 6
Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	MWLNLR/L 2525X08
Lungimea totală L	105 mm
Mărimea plăcuței	8 mm
Știft	259049 7

Serie	Master Eco
Portplăcuță	259033 6
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit