

Garant
Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11mm

Date comandă

Numărul de comandă	250601 20/11
GTIN	4062406734800
Clasa articolului	21U

Descriere
Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	34 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2020K11
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Mărime coadă	20 mm
Gheară, șurub, arc	259036 11
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
șurub pentru portplăcuță	259027 2
Lungimea totală L	125 mm

Portplăcuță	259033 3
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259027 3
Portplăcuță Tip 1	269007 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500