


Garant**Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250615 20/11
GTIN	4062406734824
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DDJNR/L 2020X11

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1104..

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 34 mm

Lungimea totală L: 97 mm

Portplăcuță: 259033 3

Descriere tehnică

Serie	Eco
șurub pentru portplăcuță	259027 2
Lungime cap L ₁	34 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Gheară, șurub, arc	259036 11

Lungimea totală L	97 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2020X11
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Portplăcuță	259033 3
Mărime coadă	20 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15