

Garant**Pânză de ferăstrău alternativ, HSS, Lungime L / dinți per inch: 300/10****Date comandă**

Numărul de comandă	171000 300/10
GTIN	4045197094780
Clasa articolului	11R

Descriere**Execuție:**

GARANT – Pânză de debitat din oțel rapid ultraperformant aliat cu molibden **HSS (DMo5)**. Se obțin **performanțe de tăiere deosebit de înalte** datorită menținerii unei durtăți ridicate și a tenacității deosebit de mari, ceea ce înseamnă reducerea duratei de debitare și o durabilitate ridicată. Ceaprazuirea de precizie garantează efectuarea unor tăieturi drepte.

Dantură: normal

Lățime: 25 mm

Grosime: 1,6 mm

Ø orificiului de prindere: 8,5 mm

Descriere tehnică

Ø orificiului de prindere	8,5 mm
Lățime	25 mm
Dinți per inch	10
Lungime L	300 mm
Grosime	1,6 mm
Dantură	normal
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Pânză de ferăstrău pentru mașină

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		