



Compresor de atelier, Tip: 300/30W



Date comandă

Numărul de comandă	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Supape rezistente la coroziune, răcire extrem de eficientă, componente de transmisie cu putere de întreținere, containere protejate la coroziune; cel puțin 10 ani garanție de înlocuire a pieselor de schimb. Eficiență ridicată pentru costuri de exploatare reduse. „Compresor de șantier”, protejat cu cadru din oțel, utilizabil pentru un necesar de aer mic până la mediu.

Livrare:

Inclusiv filtru regulator de presiune cu manometru, cuplaj rapid.

Notă:

La cerere se pot livra și alte compresoare de atelier.

Descriere tehnică

Putere absorbită	1,5 kW
Debit maxim aer furnizat	215 l/min
Greutate	43 kg
Denumirea producătorului	300/30W
Lungime	770 mm
Volumul recipientului sub presiune	30 l
Debit maxim aer aspirat	300 l/min

Lățime	510 mm
Înălțime	450 mm
Presiune maximă (aer)	10 bar
Tip produs	Compresor