

**Garant****CNMG 120408, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7415-1
Aplicația principală	S
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Sfărâmător de așchii	TIM
Condiție de tăiere	continuă
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 90 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNNG 120408
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire