

Garant**DNMG 110404, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250652 HB7415-1
GTIN	4062406749316
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110404 HB7415-1 Categorie: HB7415-1
Sfârâmător de aşchii: TIS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7415-1
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2 mm

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Aplicația principală	S
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Sfărământor de așchii	TIS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire