

Garant
Teșitor 75°, neacoperită, Ø exterior Dc: 10,4mm

Date comandă

Numărul de comandă	150425 10,4
GTIN	4045197087171
Clasa articolului	11M

Descriere
Execuție:

Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificat în material monobloc. Vârful teșitorului și circumferința sunt detalonate pentru o prelucrare ușoară la adâncimi mari. Astfel, la teșire se obține **aceeași tăietură fără vibrații**, la fel ca și la debavurare.

Descriere tehnică

cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	2,5 mm
Avans f pentru oțel < 500 N/mm ²	0,12 mm/rot
Ø exterior	10,4 mm
Toleranța arborelui	h9
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	51 mm
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	75 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9

Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		