

**Garant****CNMG 120412, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 120412 HB7415-1 Categorie: HB7415-1  
Sfârâmător de așchii: TIM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 90 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	S
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 90 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Rază la colț	1,2 mm

Categorie	HB7415-1
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de așchii	TIM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire