

Garant**DNMG 150604, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250760 HB7415-1
GTIN	4062406749354
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150604 HB7415-1 Categorie: HB7415-1
Sfârâmtor de așchii: TIM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 40 - 90 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tăisuri	4
Aplicația principală	S
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfârâmtor de așchii	TIM
Rază la colț	0,4 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	40 - 90 m/min
Categorie	HB7415-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire