

**Garant****TNMG 160404, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 110 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7415-1
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	S
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	TIS
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire