

**Garant****DNMG 150612, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150612 HB7415-1 Categorie: HB7415-1  
Sfârământor de aşchii: TIM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 90 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 90 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură

Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7415-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Sfărâmător de așchii	TIM
Aplicația principală	S
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire