

**Garant****TNMG 160408, Categorie: HB7415-1**

### Date comandă

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 251544 HB7415-1 |
| GTIN               | 4062406749439   |
| Clasa articolului  | 21G             |

### Descriere

TN.G 160408 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfărâmător de așchii: TIM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 90 m/min

### Descriere tehnică

|   |                  |
|---|------------------|
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Condiție de tăiere                            | continuă         |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 4 mm       |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare         |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm           |
| Sfărâmător de așchii                          | TIM              |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 40 - 90 m/min    |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Materialul sculei             | Carbură                            |
| Numărul de schimbări / tășuri | 6                                  |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă     | TNMG 160408                        |
| Toleranță                     | M                                  |
| Categorie                     | HB7415-1                           |
| Aplicația principală          | S                                  |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |