

**Garant****WNMG 080404, Categorie: HB7415-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	251962 HB7415-1
GTIN	4062406749484
Clasa articolului	21G

### Descriere

WNMG 080404 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfârâmător de aşchii: TIS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 110 m/min

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,1 - 0,2 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmător de aşchii	TIS
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	S
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 110 m/min

Numărul de schimbări / tășuri	6
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7415-1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire