

Garant**VNMG 160404, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251732 HB7415-1
GTIN	4062406749446
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7415-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Aplicația principală	S
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Sfărâmtător de așchii	TIS
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbura

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire