


**Garant****WNMG 080412, Categorie: HB7415-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Clasa articolului	21G

### Descriere

WNMG 080412 HB7415-1 Categorie: HB7415-1  
Sfârâmător de așchii: TIM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 90 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 90 m/min
Categorie	HB7415-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Sfârâmător de așchii	TIM
Numărul de schimbări / tășuri	6
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	S
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire