


Garant**WNMG 080408, Categorie: HB7415-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 080408 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfârâmător de aşchii: TIM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 90 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7415-1
Aplicația principală	S
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	40 - 90 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de așchii	TIM
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire