

**Garant****Teșitor de precizie 90°, TiN, Ø exterior Dc: 63mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150396 63
GTIN	4045197087065
Clasa articolului	11M

**Descriere****Execuție:**

Teșitoarele sunt detalonate radial. Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificate în material monobloc până la dimensiunea 31. Unghiul de tăiere de pe flancul dintelui se modifică în funcție de Ø teșitorului, astfel încât așchiile să se formeze în mod optim indiferent de poziția tăișului.

Vârful teșitorului precum și circumferința sunt detalonate și se prelucrează ușor.

Teșitor de mare precizie pentru sporirea semnificativă a performanțelor.

**Notă:**

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Pentru biți cu coadă 6,3 mm (1/4 inch) pentru teșitor, consultați grupa 67.

**Descriere tehnică**

Ø găurii prealabile	16 mm
Avans f pentru oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm/rot
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	16 mm
Ø exterior	63 mm
Lungimea totală L	180 mm
Con Morse CM	4
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	TiN

Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 335 D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	25 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	34 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	32 m/min	P
CuZn	recomandat	80 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		