


**Garant****CC.T 120404, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260064 HB7415-1
GTIN	4062406749576
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 120404 HB7415-1 Categorie: HB7415-1  
Sfârâmător de aşchii: TIS  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 110 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Toleranță	M
Sfârâmător de aşchii	TIS
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 110 m/min
Categorie	HB7415-1
Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Aplicația principală	S
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire