


**Garant****CCMT 09T308, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260060 HB7415-1
GTIN	4062406749569
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7415-1
Aplicația principală	S
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 110 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sfârâmător de aşchii	TIS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire