

Garant**DC.T 11T304, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T304 HB7415-1 Categorie: HB7415-1
Sfârâmător de așchii: TIS
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Sfârâmător de așchii	TIS
Condiție de tăiere	continuă
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Categorie	HB7415-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	S
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire