

Garant**TCMT 110204, Categorie: HB7415-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260952 HB7415-1
GTIN	4062406749682
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 110204 HB7415-1 Categorie: HB7415-1
Sfârâmător de aşchii: TIS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	3
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Aplicația principală	S
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfărâmător de așchii	TIS
Categorie	HB7415-1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire