

Garant**Pânză de ferăstrău alternativ, HSS, Lungime L / dinți per inch: 450/10****Date comandă**

Numărul de comandă	171000 450/10
GTIN	4045197094957
Clasa articolului	11R

Descriere**Execuție:**

GARANT – Pânză de debitat din oțel rapid ultraperformant aliat cu molibden **HSS (DMo5)**. Se obțin **performanțe de tăiere deosebit de înalte** datorită menținerii unei durități ridicate și a tenacității deosebit de mari, ceea ce înseamnă reducerea duratei de debitare și o durabilitate ridicată. Ceprăzuirea de precizie garantează efectuarea unor tăieturi drepte.

Descriere tehnică

Ø orificiului de prindere	10,5 mm
Lățime	32 mm
Grosime	2 mm
Dinți per inch	10
Lungime L	450 mm
Dantură	normal
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Pânză de ferăstrău pentru mașină

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		

Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții
Umiditate maximă	recomandat