

Garant**TCMT 16T304, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260956 HB7415-1
GTIN	4062406749699
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 16T304 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfârâmător de așchii: TIS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7415-1
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	S
Sfârâmător de așchii	TIS
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min

Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T304
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire