

**Garant****VC.T 160404, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VC.T 160404 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfărâmatore de așchii: TIS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 110 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 110 m/min
Aplicația principală	S
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmatore de așchii	TIS
Rază la colț	0,4 mm

Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Categorie	HB7415-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire