

**Garant****VBMT 160408, Categorie: HB7415-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	261154 HB7415-1
GTIN	4062406749743
Clasa articolului	21G

### Descriere

VBMT 160408 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfărâmător de aşchii: TIS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 110 m/min

### Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	TIS
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 110 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7415-1
Aplicația principală	S
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire