


Garant**CNMG 120404, Categorie: HU7305-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120404 HU7305-1 Categorie: HU7305-1
Sfârâmător de aşchii: AM1
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 5 mm
Avans f : 0,05 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 400 - 700 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tăişuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 5 mm
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Aplicația principală	N

Strat de acoperire	neacoperit
Sfărâmbător de aşchii	AM1
Categorie	HU7305-1
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	400 - 700 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire