

Garant**DNMG 110404, Categorie: HU7305-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110404 HU7305-1 Categorie: HU7305-1
Sfărâmbător de așchii: AM1
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 5 mm
Avans f : 0,05 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 400 - 700 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	AM1
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Numărul de schimbări / tăisuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	400 - 700 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 5 mm
Aplicația principală	N

Categorie	HU7305-1
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire