

Garant**VNMG 160404, Categorie: HU7305-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	AM1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	400 - 700 m/min
Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 5 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HU7305-1
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	M

Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire