

Garant**VNMG 160408, Categorie: HU7305-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251804 HU7305-1
GTIN	4062406749866
Clasa articolului	21G

Descriere

VN.G 160408 HU7305-1 Categorie: HU7305-1
Sfârâmător de aşchii: AM1
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 5 mm
Avans f : 0,05 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 400 - 700 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	N
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	400 - 700 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408

Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 5 mm
Materialul sculei	Carbură
Sfârâmător de așchii	AM1
Categorie	HU7305-1
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	neacoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire