


Garant**WNMG 080408, Categorie: HU7305-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 080408 HU7305-1 Categorie: HU7305-1

Sfârâmător de așchii: AM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 5 mmAvans f : 0,05 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 400 - 700 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	N
Toleranță	M
Sfârâmător de așchii	AM1
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 5 mm
Rază la colț	0,8 mm

Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	400 - 700 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	6
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Categorie	HU7305-1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire