


Garant**WNMG 080404, Categorie: HU7305-1****Date comandă**

Numărul de comandă	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 080404 HU7305-1 Categorie: HU7305-1

Sfârâmător de aşchii: AM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 5 mmAvans f : 0,05 - 0,6 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 400 - 700 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 5 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	400 - 700 m/min
Rază la colț	0,4 mm

Aplicația principală	N
Categorie	HU7305-1
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Sfărâmător de așchii	AM1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire