


Garant**CNMG 09T304, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250050 HB7130-2
GTIN	4062406749248
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 09T304 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmtor de așchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Aplicația principală	M
Categorie	HB7130-2

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmător de aşchii	VS
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire