

Garant**CNMG 120408, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250158 HB7130-2
GTIN	4062406749293
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Toleranță	M
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNNG 120408
Sfârâmător de aşchii	VM
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7130-2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm

Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire