

Garant**CNMG 120412, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120412 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmător de aşchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7130-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Sfărâmtător de așchii	VM
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire