


Garant**CNMG 09T308, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 09T308 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmtător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Aplicația principală	M
Toleranță	M
Categorie	HB7130-2

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Sfărâmător de așchii	VM
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire