

**Garant****TNMG 160404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	251432 HB7130-2
GTIN	4062406750008
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7130-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tăisuri	6
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfărâmător de așchii	VS
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire