

Garant**DNMG 150612, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250864 HB7130-2
GTIN	4062406749972
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150612 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmător de așchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Sfârâmător de așchii	VG
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Aplicația principală	M
Rază la colț	1,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB7130-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire